

Genel Bakış

Isı, rutubet ve nem gibi çevresel faktörler kritik iş altyapısı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehlikeler, veri toplamak ve kullanıcıları potansiyel tehditlere karşı uyararak için bir çevresel izleme çözümü dahil edilerek en aza indirilebilir. Vertiv Geist Çevresel İzleme, kullanıcı tanımlı eşikler ihlal edildiğinde kullanıcıların koşulları güvenli bir şekilde gözlemlenmesine ve uyarılar almasına olanak tanır.

Avantajlar

- Veri merkezi, sunucu odası ve ağ hücresi ortamlarını stratejik olarak izleyerek kritik BT altyapısını korur.
- Harici sensörlerin eklenmesiyle izleme kabiliyetlerini genişletir.
- Güvenli bir web arayüzünden gerçek zamanlı sensör verilerini görüntüler ve E-posta, SNMP veya E-postadan-SMS aracılığıyla uyarılar alır.
- Aksama süresine neden olmadan önce kapsam dışı koşulların ele alındığından emin olmak için bunlarla ilgili uyarılar alır.
- Kurulumu ve yapılandırması basittir, standart bir web tarayıcısı dışında özel bir yazılım gerektirmez.



Watchdog 15-P UN

Çevresel izleme, yerleşik sıcaklık, nem ve çiy noktası sensörleri, 4 ek harici sensör ekleme kapasitesi, dahili PoE, evrensel güç kaynağı dahildir.

Parça Numarası: Watchdog 15-P UN

Kategori: İzleme

Alt Kategori: Çevresel İzleme

Teknik Özellikler ve Seçenekler

Etkinlik LED Işığı	1
Boşta LED Işığı	1
Ethernet Üzerinden Güç (PoE)	Evet
Bu Sistem Girişi ile Uyumlu Güç Kaynağı: AC 100-240V, 50/60Hz Çıkış: DC 6V, 2A	İngiliz Standardı (BS1363), Europlug (CEE 7/16), Avustralya (AS3112), Kuzey Amerika (NEMA 5-15P), Japonya (JIS 8303)
Dahili Sıcaklık Sensörü	-4 °F ila 185 °F / -20 °C ila 85 °C
İç Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti	+/-0,5°F / ±0,3°C
Dahili Nem Sensörü	%0 ila %100 (%20 ila %80)
Dahili Nem Sensörü Ölçüm Hassasiyeti	+/-%3 (+/-2)
Çiy Noktası Ölçüm Aralığı	-37°C ila 75°C, +/-2,5°C VEYA -35°F ila 167°F, +/-4,5°F (-20°C ila 80°C ve %20-80 Bağlı Nem)
Ağ Bağlantısı	RJ45 üzerinden Ethernet
Desteklenen Ağ Protokolleri ve Veri Erişim Formatları	HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SMTP, DHCP, ICMP, TCP/IP, HTML (Masaüstü), SNMP v1/v2c, XML, CSV, JSON
Yeniden Başlatma Düğmesi	Evet
Uzak Sensör RJ Bağlantı Jakları	2 (4 Sensöre kadar destekler)
Ürün Garantisi	Satın alma tarihinden itibaren 120 gün içinde kaydedilirse 5 yıllık sınırlı garanti, aksi takdirde varsayılan garanti 3 yıldır
Sertifika/ Kurum Onayları	RoHS Uyumlu
Sertifika/ Kurum Onayları	FCC Bölüm 15 Sınıf A Uyumluluğu
Sertifika/ Kurum Onayları	EN 55032 ve EN 55024'e uygundur
Sertifika/ Kurum Onayları	CE İşaretli
Kasa Boyutları (YxGxD)	1,29 inç x 5,22 inç x 1,72 inç / 33 mm x 133 mm x 45 mm