



Vertiv™ Edge KGK

500 - 3000 VA 230 V

Edge Uygulamaları için
Üstün Güç Koruması



Vertiv™ Edge KGK

Vertiv™ Edge UPS: Edge uygulamaları, telekom ve dağıtılmış BT ekipmanı için sınıfının en iyi akü yedekleme ve güç koruması.

Vertiv™ Edge, mini kule, kabin/kule ve raf tipi montajlı form faktörlerinde 500VA ile 3000VA arasında değişen modellere sahip, son derece güvenilir, verimli, yönetilebilir ve esnek hatlı interaktif sinüs dalgalı KGK'lerin bir ailesidir. 0,9 güç faktörü, kontrol edilebilir çıkışlar ve uzatılmış çalışma zamanı seçenekleriyle Vertiv Edge, dağıtılmış ve Edge BT uygulamalarında sunucu ve ağ ekipmanlarını korumak için doğru seçimdir. 1U ve 2U seçeneklerinin yanı sıra kısa derinlikli 3U 3000VA seçeneğiyle de mevcut olan bu model, uygun maliyetli KGK çözümünde doğru boyutta ve güç yoğunluğunda optimum çalışma süresi sağlayabilir.

Mini Kule (750/1000/1500 VA)



1U Raf Tipi Montajlı (750/1000/1500 VA)



- Kule sunucuları ve/veya kabini olmayan uygulamalar için kompakt Mini Kule tasarımlı
- Kurulum gerektirmeyen tak ve çalıştır çözümü
- Uzaktan güç yönetimi ve işletim sisteminin kapatılması için Vertiv Intellislot yönetim kartları Kartları kullanılabılır

- Sınırlı kabin alanına sahip Edge uygulamaları için kompakt 1U Raf Tipi Montajlı tasarım
- Raf tipi montaj donanımı dahildir
- Uzaktan güç yönetimi ve işletim sisteminin kapatılması için Vertiv Intellislot yönetim kartları Kartları kullanılabılır

2U – 3U Kabin / Kule (1500/2200/3000 VA 2U, 3000 VA 3U)



- LCD ekranlı dönüştürülebilir kabin/kule tasarımlı esnek kurulum seçenekleri sunar
- Saatlerce yedekleme süresi için otomatik algılama özelliğine sahip harici akü kabinetleri ile daha uzun çalışma süresi kapasitesi
- Maksimum güç koruması gerektiren kompakt kabinler için 3000VA 3Us kısa derinlikte (<500 mm) yükseklik
- Uzaktan güç yönetimi ve işletim sisteminin kapatılması için Vertiv Intellislot yönetim kartları Kartları kullanılabılır

Bir Bakışta

Vertiv Edge

- Güvenilir ve güçlü: 0,9 çıkış gücü faktörü, daha büyük yükleri mümkün kılmak için için daha fazla aktif güç sağlar
- Daha uzun çalışma süresi için 6'lı otomatik algılanabilir uzatılmış çalışma akü kabineti
- Son derece verimli: Normal çalışma modunda %98'e kadar enerji ve maliyet tasarrufu sağlar
- Optimum akü kullanımı için 3'ü bir grupta ayarlanabilir, 10'lu elektrik prizi
- Renkli LCD ekran
- Daha kararlı bir çıkış gerilim regülasyonu için gelişmiş AVR tasarımı
- Hem elektronik cihazlar hem de aküler için standart 3 yıl garanti

Vertiv™ Edge'in Öne Çıkan Özellikleri



LCD ekran

Sezgisel kullanıcı arayüzü için renkli ve grafik LCD ekran




Yüksek çıkış gücü faktörü (0,9)

Edge KGK'nın daha fazla yükü korumasını ve alandan tasarruf etmesini sağlar



Harici akü kabinetleri

Kabin/Kule modelleri, otomatik algılamalı akü kabinetleri sayesinde daha uzun çalışma sürelerini mümkün kılar



%98'e Varan Verimlilik

Normal çalışma modunda yüksek verimlilik, optimize edilmiş enerji yönetimi anlamına gelir, böylece enerji tasarrufu sağlar



Esneklik

Kurulumu kolay ve 500VA'dan 3000VA'ya kadar çok çeşitli güç faktörlerinde mevcut olan çok çeşitli güç değerleri: mini tower, 1U kabin ve kabin/kule



Öncü teknoloji

Daha kararlı bir çıkış gerilim regülasyonu için gelişmiş AVR tasarımı (2 x yükselteci / 1 alçaltıcı bağlantısı)



Kontrol edilebilir prizler

Kontrol edilebilir priz grubu, yükün gücünü kontrolünü mümkün kılarak daha uzun çalışma süresi elde etmeye yardımcı olur

Vertiv™ Edge KGK

En Önemli Ağ Uç Noktasında Güvenilir KGK Koruması

Sirketler; yerel işlem gücü, ağ hizmetleri ve veri depolama gerektiren Nesnelerin İnterneti, bulut bilişim ve diğer uygulamalardan düşük gecikme süreleriyle faydalananmaya çalışıkça ağ uç noktası giderek önem kazanıyor. Dağıtılmış ve edge veri merkezleri artık iş başarısı için büyük merkezi veri merkezlerinden daha az önemli degildir, bu nedenle benzer güç koruması sağlanmalıdır.

Vertiv™ Edge interaktif etkileşimli KGK ailesi, sunucu ve ağ ekipmanı için güvenilir, verimli güç koruması gerektiren dağıtılmış BT ve edge uygulamalar için tasarlanmıştır. Kapasiteleri 500VA ila 3000VA arasında değişen mini kule, kabin kule ve raf tipi montajlı form faktörlerinde gelir. Her model 0,9 çıkış güç faktörüne (PF) sahiptir, bu da aynı kapasitedeki rakip modellerden daha büyük yükleri korumasını sağlar.

Vertiv Edge KGK'ler, karşılaştırılabilir rakip KGK'lere göre tam yükte daha fazla çalışma süresi sağlayarak 6'ya kadar genişletilmiş akü kabinetini (EBC) destekler. Otomatik algılama özellikleri EBC'lerin eklenmesini ve yapılandırılmasını kolaylaştırır.


Vertiv Edge KGK'ler kolay, sezgisel yerinde yönetim ve istege bağlı SNMP desteği için renkli, grafik LCD ekranla son derece yönetilebilir. Vertiv Edge, yerel KGK durumu ve yerel olarak bağlı BT yüklerinin kapatılması için ücretsiz [Vertiv Power Assist](#) yazılımı ile uyumludur.

Hem elektronik cihazlar hem de aküler için standart 3 yıllık garanti KGK yatırınızı korur.

Kutuda ne var

- KGK Ünitesi
- USB Kablosu
- Basılı Hızlı Kurulum ve Kılavuz
Güvenlik talimatları
- Ayarlanabilir 4 direkli raf tipi montajlı kit (Mini Kulede dahil değildir)
- Kule konfigürasyonu için destek tabanı (Yalnızca Kabin/Kule Modelleri)
- Power Assist yazılımı ([Vertiv.com](#)'dan ücretsiz olarak indirilebilir)
- 2 x IEC C13 ten C14 e çeviren çıkış kablosu (1,8 m)
- Giriş güç kabloları (İngiltere, AUS, Schuko, 1,8 m)

1. USB Yuvası
2. Çıkış prizleri
3. Programlanabilir çıkış grubu
4. Giriş prizi
5. Giriş devre kesicisi
6. Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) Konnektörü
7. İstege bağlı kartlar için Intellislot® Bağlantı Noktası
8. Topraklama terminali
9. Genişletilmiş çalışma zamanı Harici Akü bağlantısı
10. Otomatik akü algılama konektörü



Verimli ve Çevreye Duyarlı



Yüksek verimlilik: Vertiv™ Edge KGK'ler, normal çalışma modunda %98'e varan verimlilikte çalışır ve ömrü boyunca elektrik maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Artırılmış akü ömrü: Derin deşarj koruması, bir KGK aküsü tamamen boşaldığında meydana gelebilecek olası hasarı önler.

Yapilandırılabilir 'Çevreye Duyarlı Fonksiyon': KGK, sadece çok küçük yüklerle akü modundayken akülerini korumak için otomatik olarak kapanır.

Programlanabilir çıkışlar: 6 Vertiv Edge çıkışının 3'ü yapılandırılabilir (1 grup), kullanıcıların akü çalışma süresini optimize etmek için bir kesinti durumunda daha az kritik yükleri kapatmalarını sağlar.

RoHS ve REACH uyumlu: KGK'lerde tehlikeli maddelerin kullanılmasını engeller.

Güç Korumasını En Üst Düzeye Çıkarın



Yüksek çıkış PF: Her Vertiv Edge KGK, 0,9 çıkış güç faktöründe (PF) çalışır, bu da BT ekipmanını korumak için daha fazla aktif gücün kullanılabileceği anlamına gelir. Bu, Vertiv Edge KGK'lerin daha düşük PF ile aynı kapasiteye sahip rakip modellere kıyasla daha büyük yükleri korumasını sağlar.

Gelişmiş AVR tasarımı: Otomatik gerilim regülasyonu, (AVR) KGK akü moduna geçmeden güç artışlarını, yükselmeleri ve kopolmaları giderir ve akü ömrünü uzatmaya yardımcı olur. 2 x yükseltici / 1 x alçaltıcı ile gelişmiş tasarım, yükün aşırı besleme gerilimlerinden kaçınmasını önlemek için gerilimleri artırır veya azaltır.

Yüksek sıcaklıkta çalışma: Vertiv Edge KGK'lar tam gücüte 40°C'ye ve değer kaybı uygulandığında **daha yüksek** ortam sıcaklığında çalışabilir.

Esneklik ve Yönetilebilirlik



Kurulumu, yapılandırması ve çalıştırılması kolay: Harici akü modüllerini ve renkli LCD ekranı otomatik olarak algılama, KGK'nın çalışmasını ve kullanıcı arayüzüne daha sezgisel hale getirmeye yardımcı olur.

İsteğe bağlı SNMP/web kartı: Durumun ve işletim sisteminin kapanmasının gelişmiş uzaktan izlenmesi için.

Ortam izleme: İsteğe bağlı web kartı, aşırı ısı, nem, hareket ve daha fazlasını tespit etmek için çevresel sensörlerle entegrasyonu da destekler.

Harici akü kabinetleri: daha fazla çalışma süresi elde etmek için 6'ya kadar harici akü modülü takabilme.

Uzaktan Acil Kapatma: Acil bir durumda KGK'nın uzaktan kapatılmasını sağlar.

Opsiyonel Liebert MicroPOD Çıkış Dağıtım ve Bakım Bypass Modülü: Bilgisayar sisteminiz için planlı KGK bakımında bile gücün olmazsa olmaz olduğu zaman, Liebert® MicroPOD sürekli çalışma süresi sağlar.

Vertiv™ Edge KGK

Kritik Sistemler için Kapsamlı Servisler

Acil Durum Güç Paketi

Acil Durum Güç Paketi, %100 parça kapsamıyla acil durum desteği sağlar ve 3kVA'ya kadar tek faz KGK ürünler için kullanılabilir. Vertiv Edge KGK'lerinize Vertiv servisleri eklemek, acil bir durumda korunmanızı sağlar.

- Beş yıllık servis kapsamı
- 7/24 profesyonel Yardım Hattı
- Ünitenin arızalı olması durumunda gelişmiş yenisiyle değiştirme
- Vertiv tarafından karşılanan sevkiyat maliyetleri
- Hem elektronik parçalarda hem de akü arızalarında garanti kapsamı
- Power Emergency Premier sürümü, istege bağlı Liebert® Intellislot Unity Kartıyla etkinleştirilmiş Vertiv™ LIFE™ Services ile uzaktan arıza tespiti ve önleyici izleme sağlar

Kurulum ve Başlatma Servisleri

Kurulum ve Başlatma Servisleri, KGK veya akü kabininizin kurulması ve başlatılması için yerinde teknik destek sağlayarak mümkün olduğunda hızlı bir şekilde hazırlanmanızı ve çalışmanızı sağlar:

- 3 kVA'lık modeller için kurulum, yeni KGK ve akü kabinlerinin 8x5 (PS-RUPS-INSTL85-005) veya 7/24 (PS-RUPS-INSTL247-005) montajını içerir
- 3kVA'lık modeller için 8x5 (PS-RUPS-ST85-005) veya 7/24 (PS-RUPS-ST247-005) olmak üzere 2 zaman planlaması seçeneğiyle devreye alma mümkündür
- Servisler, Vertiv fabrikasında eğitim almış teknisyen tarafından gerçekleştirilir

Vertiv™ Edge 1U Kabine Monte	Acil Durumda Güç Verme	Acil Durumda Güç Verme Premier	Garanti Uzatma +1 yıl	Garanti Uzatma +3 yıl
500 VA	RUPS-PE5-003	-	RUPS-WE1-003	RUPS-WE3-003
1000/1500 VA	RUPS-PE5-004	-	RUPS-WE1-004	RUPS-WE3-004
Vertiv™ Edge 2U/3U RT	Acil Durumda Güç Verme	Acil Durumda Güç Verme Premier	Garanti Uzatma +1 yıl	Garanti Uzatma +3 yıl
1500 VA	RUPS-PE5-004	-	RUPS-WE1-004	RUPS-WE3-004
2200 VA	RUPS-PE5-005	-	RUPS-WE1-005	RUPS-WE3-005
3000 VA	RUPS-PE5-005	RUPS-PEP5-005	RUPS-WE1-005	RUPS-WE3-005
Vertiv™ Edge Kule	Acil Durumda Güç Verme	Acil Durumda Güç Verme Premier	Garanti Uzatma +1 yıl	Garanti Uzatma +3 yıl
750 VA	RUPS-PE5-003	-	RUPS-WE1-003	RUPS-WE3-003
1000 VA	RUPS-PE5-003	-	RUPS-WE1-003	RUPS-WE3-003
1500 VA	RUPS-PE5-004	-	RUPS-WE1-004	RUPS-WE3-004

Not: Servis teklifleri yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur, lütfen Vertiv temsilcinize danışın. Yerel ülkenin resmi tatillerine ve diğer hususlara bağlı olarak süre değişebilir. Ek ayrıntılar için lütfen uygun İş Kapsamına bakın.

Vertiv ile Toplam Altyapı Çözümünüzü Oluşturun

Çeşitli ortamlarda ve sayısız uygulamada başarısı kanıtlanmış, uzman tasarımlı BT altyapı çözümlerini keşfedin.

Vertiv™ Geist™ Rack PDU

Çıkış seviyesindeki uzaktan izleme ve yönetim ile güvenilir güç dağıtımını, en yüksek düzeyde güç görünürüğünü ve kontrolü sağlar.

Vertiv™ VR Rack

Ekipman kurulumunu basitleştirmek için tasarlanmış bağımsız 42U sunucu kabini ve 6 cm'lik ilave kullanılabilek derinlik sağlar.

Vertiv™ VRC

Ölçeklenebilir kapasiteye sahip özel yüksek verimli kabine monte soğutma sistemi ile kritik BT ekipmanlarını serin tutun.



Kablo ve Hava Akışı Yönetimi

Birlikte verilen aksesuarlar, ekipmanlarınızı serin tutmak için uygun kablo yönetimi ve hava akımı sağlar.

Yazılım ve BT Yönetimi

Maliyetli kesinti sürelerine neden olabilecek kapsam dışı koşullar konusunda uyarıldığınızdan emin olmak için tüm sistemi yerel olarak veya uzaktan izleyin.

Vertiv™ Edge KGK

Güç kaybı veya aşırı güç dalgalanmaları durumunda kritik iş ekipmanlarını koruyun.

Vertiv'in hepsi bir arada altyapı çözümünü yapılandırmaya nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için Vertiv.com adresini ziyaret edin veya Vertiv Satış Temsilcisi ile iletişime geçin.

Aksesuarlar ve Seçenekler

Vertiv™ Liebert® MicroPOD – Bakım Bayası ve Çıkış Dağıtımı

Liebert® MicroPOD (Güç Çıkışı Dağıtımlı), 3kVA ve altı KGK ürünler için bir bakım bayası seçeneğidir. Bağlı ekipmanı kapatmadan KGK'nın çıkarılmasını sağlar.



KGK Modeli	MicroPOD Modeli	Giriş prizi	Çıkış prizleri
EDGE-500IRM1U EDGE-1000IRM1U EDGE-1500IRM1U EDGE-1500IRT2UXL	MP2-210K	IEC60320-C14	8 IEC60320-C13
EDGE-2200IRT2UXL EDGE-3000IRT2UXL EDGE-3000IRT3UXL	MP2-220L	IEC60320-C20	6 IEC60320-C13 & 1 IEC60320-C19

Ağ İletişim Kartları ve Çevresel Sensörler

İsteğe bağlı Intellislot kartları tüm Vertiv™ Edge KGK sistemleriyle uyumludur.



Ağ İletişimleri	IS-UNITY-SNMP	10/100 Mbit Ethernets SNMP, Cihaz Web Sayfası, MIB ve konfigürasyon kablosu ile
	IS-UNITY-DP	IS-UNITY-SNMP ile aynı, ayrıca SN Serisi çevre sensörü desteği
	IS-RELAY	Röle Kontakları için IntelliSlot Arayüz Seti
	SN-T	Tek sıcaklık sensöründe sahip modüler
	SN-TH	Tek sıcaklık ve nem sensöründe sahip modüler
Çevresel Sensörler	SN-2D	İki kapılı kontak girişlere sahip modüler
	SN-3C	Üç kuru kontak girişe sahip modüler
	SN-Z01	Tek sıcaklık sensöründe sahip entegre kablo
	SN-Z02	Üç sıcaklık sensöründe sahip entegre kablo
	SN-Z03	Üç ısı sensöründe ve 1 nem sensöründe sahip entegre kablo

Harici Akü Kabinetleri

KGK Modeli	Harici akü kabini
EDGE-1500IRT2UXL	GXT5-EBC48VRT2UE
EDGE-2200IRT2UXL	GXT5-EBC72VRT2UE
EDGE-3000IRT2UXL	
EDGE-3000IRT3UXL	



Not: Ray kiti (RMKIT18-32) harici akü kabinlerine dahil değildir.

Dahili Akü Yenisiyle Değiştirme Kitleri

KGK Modeli	Akü yenisiyle değiştirme kiti
EDGE-500IRM1U	EDGE-500IUBATKIT
EDGE-1000IRM1U	EDGE-1000IUBATKIT
EDGE-1500IRM1U	EDGE-1500IUBATKIT
EDGE-750IMT	EDGE-1000IMTBATKIT
EDGE-1000IMT	EDGE-1000IMTBATKIT
EDGE-1500IMT	EDGE-1500IMTBATKIT
EDGE-1500IRT2UXL	EDGE-1500IRT2UBATKIT
EDGE-2200IRT2UXL	EDGE-3000IRT2UBATKIT
EDGE-3000IRT2UXL	EDGE-3000IRT2UBATKIT
EDGE-3000IRT3UXL	EDGE-3000IRT3UBATKIT

Vertiv™ Edge KGK

Teknik Özellikler - 1U Kabin Tipi Modeller

Model Numarası	Edge-500IRM1U	Edge-1000IRM1U	Edge-1500IRM1U
Değer (VA/W)	500VA/450W	1000VA/900W	1500VA/1350W
Boyutlar, mm			
Ünite (G x D x Y)	438 x380 x 44	438 x 480 x 44	438 x 600 x 44
Sevkiyat (G x D x Y)	550 x 620 x 200	570 x 700 x 200	570 x 780 x 200
Ağırlık, kg			
Ünite	11	17	23
Ambalajlı	17	23	31
Giriş AC Parametreleri			
Nominal Gerilim Ayarı	230V	230V	230V
Aküsüz Çalışmada Voltaj Aralığı (230V varsayılan)	166 - 278	166 - 278	166 - 278
Frekans Aralığı (Hz)	55 - 65	55 - 65	55 - 65
Giriş Güç Bağlantı Elemanı	IEC60320 C14	IEC60320 C14	IEC60320 C14
Dalgalanma Koruması (J)	624	624	624
Çıkış AC Parametreleri			
Çıkış Prizleri	3 + 3 IEC60320 C13	3 + 3 IEC60320 C13	3 + 3 IEC60320 C13
Çıkış Prizleri - Kontrol Edilebilir	Evet - 1 grup	Evet - 1 grup	Evet - 1 grup
Çıkış Voltajı	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240
Dalga Şekli (Aküden Çalışma)	Sinüs Dalgası	Sinüs Dalgası	Sinüs Dalgası
Aktarım Süresi	4 - 6 ms Tipik	4 - 6 ms Tipik	4 - 6 ms Tipik
Çıkış (AC Modu) Aşırı Yük	%106 - %125 @ 60 sn %126 - %150 @ 50 sn %151 - %200 @ 2 sn	%106 - %125 @ 60 sn %126 - %150 @ 50 sn %151 - %200 @ 2 sn	%106 - %125 @ 60 sn %126 - %150 @ 50 sn %151 - %200 @ 2 sn
Verimlilik (tam yük, şebeke modu, tür)	%96	%97	%97
Akü			
Tip	Valf kontrollü, akitmaz, kurşun asit	Valf kontrollü, akitmaz, kurşun asit	Valf kontrollü, akitmaz, kurşun asit
Miktar ve Gerilim ve Kapasite	2 x 6V x 9Ahr	4 x 6V x 9Ahr	6 x 6V x 9Ahr
Şarj Süresi (dahili aküler, tipik)	3 sa @ %90	3 sa @ %90	3 sa @ %90
Uyumlu Harici Akü Kabineti	--	--	--
Çevresel			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	0 ila 40	0 ila 40	0 ila 40
Depolama Sıcaklığı (°C)	-25 ila + 55 pilsiz	-25 ila + 55 pilsiz	-25 ila + 55 pilsiz
Bağıl Nem (Çalışma)	%20 ila %90	%20 ila %90	%20 ila %90
Çalışma Rakımı (m)	3000	3000	3000
Sesli Gürültü (şebeke modu)	<40dB normal mod, <%70 yük <45dB AVR modu, >%70 yük"	<40dB normal mod, <%70 yük <45dB AVR modu, >%70 yük"	<40dB normal mod, <70% yük <45dB AVR modu, >%70 yük"
Form Faktörü	Kabin (1U)	Kabin (1U)	Kabin (1U)
Kurum			
Uyum	CE, CB Raporu	CE, CB Raporu	CE, CB Raporu
Güvenlik	EN60020	EN60020	EN60020
Ulaşım	ISTA 2A	ISTA 2A	ISTA 2A
Garanti			
Garanti	3 yıl	3 yıl	3 yıl

Teknik Özellikler - Kule Modelleri

Model Numarası	Edge-750IMT	Edge-1000IMT	Edge-1500IMT
Değer (VA/W)	750VA/675W	1000VA/900W	1500VA/1350W
Boyutlar, mm			
Ünite (G x D x Y)	145 x 370 x 220	145 x 370 x 220	145 x 480 x 220
Sevkiyat (G x D x Y)	230 x 450 x 325	230 x 450 x 325	230 x 570 x 325
Ağırlık, kg			
Ünite	11	12	18
Ambalajlı	13	13	20
Giriş AC Parametreleri			
Nominal Gerilim Ayarı	230V	230V	230V
Aküsüz Çalışmada Voltaj Aralığı (230V varsayılan)	166 - 278	166 - 278	166 - 278
Frekans Aralığı (Hz)	55 - 65	55 - 65	55 - 65
Giriş Güç Bağlantı Elemanı	IEC60320 C14	IEC60320 C14	IEC60320 C14
Dalgalanma Koruması (J)	624	624	624
Çıkış AC Parametreleri			
Çıkış Prizleri	3 + 2 IEC60320 C13	3 + 2 IEC60320 C13	3 + 3 IEC60320 C13
Çıkış Prizleri - Kontrol Edilebilir	Evet - 1 grup	Evet - 1 grup	Evet - 1 grup
Çıkış Voltajı	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240
Dalga Şekli (Aküden Çalışma)	Sinüs Dalgası	Sinüs Dalgası	Sinüs Dalgası
Aktarım Süresi	4 - 6 ms Tipik	4 - 6 ms Tipik	4 - 6 ms Tipik
Çıkış (AC Modu) Aşırı Yük	%106 - %125 @ 60 sn %126 - %150 @ 50 sn %151 - %200 @ 2 sn	%106 - %125 @ 60 sn %126 - %150 @ 50 sn %151 - %200 @ 2 sn	%106 - %125 @ 60 sn %126 - %150 @ 50 sn %151 - %200 @ 2 sn
Verimlilik (tam yük, şebeke modu, tür)	%95	%96	%97
Akü			
Tip	Valf kontrollü, akitmaz, kurşun asit	Valf kontrollü, akitmaz, kurşun asit	Valf kontrollü, akitmaz, kurşun asit
Miktar ve Gerilim ve Kapasite	2 x 12 V x 9 A/s	2 x 12 V x 10 A/s	4 x 12V x 9Ahr
Şarj Süresi (dahili aküler, tipik)	3 sa @ %90	3 sa @ %90	3 sa @ %90
Uyumlu Harici Akü Kabineti	--	--	--
Çevresel			
Çalışma Sıcaklığı (°C)	0 ila 40	0 ila 40	0 ila 40
Depolama Sıcaklığı (°C)	-25 ila + 55 pilsiz	-25 ila + 55 pilsiz	-25 ila + 55 pilsiz
Bağıl Nem (Çalışma)	%20 ila %90	%20 ila %90	%20 ila %90
Çalışma Rakımı (m)	3000	3000	3000
Sesli Gürültü (şebeke modu)	<40dB normal mod, <%70 yük <45dB AVR modu, >%70 yük	<40dB normal mod, <%70 yük <45dB AVR modu, >%70 yük	<40dB normal mod, <%70 yük <45dB AVR modu, >%70 yük
Form Faktörü	Kule	Kule	Kule
Kurum			
Uyum	CE, CB Raporu	CE, CB Raporu	CE, CB Raporu
Güvenlik	EN60020	EN60020	EN60020
Ulaşım	ISTA 2A	ISTA 2A	ISTA 2A
Garanti			
Garanti	3 yıl	3 yıl	3 yıl

Vertiv™ Edge KGK

Teknik Özellikler - 2-3Us Kabin/Kule modelleri

Model Numarası	Edge-1500IRT2UXL	Edge-22000IRT2UXL	Edge-3000IRT2UXL	Edge-3000IRT3UXL
Değer (VA/W)	1500VA/1350W	2200VA/1980W	3000VA/2700W	3000VA/2700W
Boyutlar, mm				
Ünite (G x D x Y)	438 x 510 x 88	438 x 630 x 88	438 x 630 x 88	438 x 485 x 132
Sevkiyat (G x D x Y)	565 x 700 x 240	600 x 800 x 240	600 x 800 x 240	550 x 670 x 282
Ağırlık, kg				
Ünite	20	27	32	36
Ambalajlı	30	35	42	42
Giriş AC Parametreleri				
Nominal Gerilim Ayarı	230V	230V	230V	230V
Aküsüz Çalışmada Voltaj Aralığı (230V varsayılan)	166 - 278	166 - 278	166 - 278	166 - 278
Frekans Aralığı (Hz)	55 - 65	55 - 65	55 - 65	55 - 65
Giriş Güç Bağlantı Elemanı	IEC60320 C14	IEC60320 C20	IEC60320 C20	IEC60320 C20
Dalgalanma Koruması (J)	624	624	624	624
Çıkış AC Parametreleri				
Çıkış Prizleri	3 + 3 IEC60320 C13	3 + 3 IEC60320 C13 + 1 IEC60320 C19	3 + 3 IEC60320 C13 + 1 IEC60320 C19	6 + 3 IEC60320 C13 + 1 IEC60320 C19
Çıkış Prizleri - Kontrol Edilebilir	Evet - 1 grup			
Çıkış Voltajı	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240	200/208/220/230/240
Dalga Şekli (Aküden Çalışma)	Sinüs Dalgası	Sinüs Dalgası	Sinüs Dalgası	Sinüs Dalgası
Aktarım Süresi	4 - 6 ms Tipik			
Çıkış (AC Modu) Aşırı Yük	%106 - %125 @ 60 sn %126 - %150 @ 50 sn %151 - %200 @ 2 sn	%106 - %125 @ 60 sn %126 - %150 @ 50 sn %151 - %200 @ 2 sn	%106 - %125 @ 60 sn %126 - %150 @ 50 sn %151 - %200 @ 2 sn	%106 - %125 @ 60 sn %126 - %150 @ 50 sn %151 - %200 @ 2 sn
Verimlilik (tam yük, şebeke modu, tür)	%97	%97	%98	%98
Akü				
Tip	Valf kontrollü, akitmaz, kurşun asit			
Şarj Süresi (dahili aküler, tipik)	3 sa @ %90			
Uyumlu Harici Akü Kabineti	GXT5-EBC48VRT2U(E)	GXT5-EBC72VRT2UE	GXT5-EBC72VRT2UE	GXT5-EBC72VRT2UE
Çevresel				
Çalışma Sıcaklığı (°C)	0 ila 40	0 ila 40	0 ila 40	0 ila 40
Depolama Sıcaklığı (°C)	-25 ila + 55 İçeride pil olmadan	-25 ila + 55 İçeride pil olmadan	-25 ila + 55 İçeride pil olmadan	-25 ila + 55 İçeride pil olmadan
Bağıl Nem (Çalışma)	%20 ila %90	%20 ila %90	%20 ila %90	%20 ila %90
Çalışma Rakımı (m)	3000	3000	3000	3000
Sesli Gürültü (şebeke modu)	<40dB normal mod, <%70 yük <45dB AVR modu, >%70 yük	<40dB normal mod, <%70 yük <45dB AVR modu, >%70 yük	<40dB normal mod, <%70 yük <45dB AVR modu, >%70 yük	<40dB normal mod, <%70 yük <45dB AVR modu, >%70 yük
Form Faktörü	Kabin / Kule (2U)	Kabin / Kule (2U)	Kabin / Kule (2U)	Kabin / Kule (3U)
Kurum				
Uyum	CE, CB Raporu	CE, CB Raporu	CE, CB Raporu	CE, CB Raporu
Güvenlik	EN60020	EN60020	EN60020	EN60020
Ulaşım	ISTA 2A	ISTA 2A	ISTA 2A	ISTA 2A
Garanti				
Garanti	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl

Vertiv™ Edge Çalışma Zamanı Tabloları

Edge 1U Kabin Modelleri

Edge-500IRM1U Yalnızca Dahili Aküler				Edge-1000IRM1U Yalnızca Dahili Aküler				Edge-1500IRM1U Yalnızca Dahili Aküler			
% Yük	VA	W		% Yük	VA	W		% Yük	VA	W	
100	500	450	5	100	1000	900	5	100	1500	1350	5
70	350	315	9	70	700	630	9	70	1050	945	9
50	250	225	15	50	500	450	15	50	750	675	15
20	100	90	42	20	200	180	42	20	300	270	42

Edge Kule modelleri

Edge-750IMT Yalnızca Dahili Aküler				Edge-1000IMT Yalnızca Dahili Aküler				Edge-1500IMT Yalnızca Dahili Aküler			
% Yük	VA	W		% Yük	VA	W		% Yük	VA	W	
100	750	675	5.9	100	1000	900	5	100	1500	1350	6
70	525	473	10	70	700	630	9	70	1050	945	10
50	375	338	17	50	500	450	15	50	750	675	17
20	150	135	47	20	200	180	43	20	300	270	49

Edge 2U-3Us Kabin/Kule modelleri

			Edge-1500IRT2UXL Yalnızca Dahili Aküler			+1 EBC	+3EBCs	+6EBCs
% Yük	VA	W						
100	1500	1350	6			27	85	177
70	1050	945	10			45	132	266
50	750	675	17			68	192	382
20	300	270	49			179	466	898

			Edge-22000IRT2UXL Yalnızca Dahili Aküler			+1 EBC	+3EBCs	+6EBCs
% Yük	VA	W						
100	2200	1980	4.4			26	84	177
70	1540	1386	8			42	130	266
50	1100	990	14			65	192	385
20	440	396	39			170	461	898

			Edge-3000IRT2UXL ve Edge-3000IRT3UXL Yalnızca Dahili Aküler			+1 EBC	+3EBCs	+6EBCs
% Yük	VA	W						
100	3000	2700	6			19	61	129
70	2100	1890	10			33	96	196
50	1500	1350	16			51	144	286
20	600	540	43			137	350	672



Vertiv.com | Vertiv Güç Sistemleri Ltd. Şti., Şerifali Mah. Turcan Cad. No:60, 34775, Ümraniye-İstanbul

© 2022 Vertiv Group Corp. Bütün hakları saklıdır. Vertiv™ ve Vertiv logosu, şirketinin ticari ve tescilli markalarıdır. Diğer bütün isimler ve logolar ticari isimler, ticari markalar veya ilgili sahiplerinin tescilli ticari markalar olarak anılacaktır. Doğruluğu ve bütünlüğü sağlamak için her türlü önem alınmış olsa da burada, Vertiv Group Corp. şirketi bu bilgilerin kullanımında veya herhangi bir hata ya da ihmallerden kaynaklanan zararlar için Vertiv Group Corp. şirketi hiçbir sorumluluk kabul etmez ve her türlü yükümlülüğü reddeder. Şartnameler herhangi bir bildirme gerek olmaksızın değiştirilebilir.