



Vertiv™ VR Kabini

Bileşenlerin ve cihazların kolay
kurulumu ve entegrasyonu

Yüksek yoğunluklu ağır yükleri
destekler



Çalıştığınız Her Yerde Hızlı Dağıtımlar

Vertiv™ VR kabiniyle tüm dünyada dağıtımlarınızı standart hâle getirin ve daha kısa sürede internete sunun. Vertiv VR; sunucular, depolama alanı, anahtarlar, yönlendiriciler, PDU'lar, KGK'ler, kontrol bağlantı noktası sunucuları ve KVM anahtarları gibi çok çeşitli ekipmanları destekler.

Vertiv VR, gelişen ve değişen kritik iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için yüksek yoğunluklu ortamlarda kullanıma hazır olarak sunulur. Bu kabin, kolay kurulum için ihtiyacınız olan esnekliği sağlar.

Vertiv VR Kabini şu avantajları sağlar:

- 8 standart ebatla mevcuttur.
- 19 inç raylar için tam derinlik ayarı.
- Çerçeve tasarımı, benzer boyuttaki kabinlere göre 2,5 inçten fazla kullanılabilir derinlik sağlar.
- Geçirgenlik oranı %77 olan ve iki taraftan da menteşelenebilen kapılar.
- Alet kullanılmadan çıkarılabilen üst panel, 2000 Cat6 kabloya veya 60 A PDU fişine imkan tanıyan dört kablo girişi deliğine sahiptir.
- Kabin PDU'ları için aletsiz düğme montajıyla sıfır U alanına monte edilmiş iki çift amaçlı, tam yükseklikteki, derinliği ayarlanabilir PDU / kablo yönetimi aparatı, aletsiz kablo yönetimi aksesuarları için aksesuar montaj delikleri ve entegre kablo bağlama konumları.
- Kabinin tekerlekli ayaklar üzerinde standart kapılardan geçmesini sağlayan 42U çerçeve yüksekliği.
- Metrik bölmeler veya 24 inç merkezler oluşturulmasına imkan tanıyan basit harici bölme oluşturma.
- Tek kilitli kapak mandalına sahip ayrı yan paneller, tek kişinin kolayca sökmesini / monte etmesini sağlar.




Yüksek Yoğunluklu Kablo Girişi Üst Paneli

Kablo girişi için çıkarılabilir açıklıklar - ön / arka kablolama için hazır. 2000'den fazla Cat 6 kablo barındırabilir.

Çerçeve

Benzer ebattaki kabinle karşılaştırıldığında daha kullanışlı derinlik.




Kapılar

Maksimum hava debisi sağlayan, tek ve ayrı %77 delikli kapılar. Kolayca sökülmesi ve sahada ters çevrilebilmesi için kaldırılabilir menteşeler.




Aletsiz Kablo Yönetimi

Yalnızca 19 inç dikey montaj rayına veya PDU / kablo yönetimi aparatlarına aletsiz aksesuarların takılıp sardırılması gerekir.



Entegre 19 inç Ray Hizalama

19 inç rayların ölçüm olmadan doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar.



Ayrı Kilitleme Yan Paneller

Hızlı ve kolay kurulum ve montaj için. Kilitler güvenlik sağlar.



Ayarlanabilir Ayaklar

Kolay ayarlama için çerçevenin en üstünden erişilebilir.

Eksiksiz Vertiv™ VR Kabini

Parça Numarası	U	Yükseklik mm (inç)*	Genişlik mm (inç)*	Derinlik mm (inç)*
VR3100	42	2000 (78.6")	600 (23.6")	1100 (43.3")
VR3100SP	42	2000 (78.6")	600 (23.6")	1100 (43.3")
VR3300	42	2000 (78.6")	600 (23.6")	1200 (47.8")
VR3300SP	42	2000 (78.6")	600 (23.6")	1200 (47.8")
VR3150	42	2000 (78.6")	800 (31.5")	1100 (43.3")
VR3150SP	42	2000 (78.6")	800 (31.5")	1100 (43.3")
VR3350	42	2000 (78.6")	800 (31.5")	1200 (47.8")
VR3350SP	42	2000 (78.6")	800 (31.5")	1200 (47.8")
VR3107	48	2265 (89.2")	600 (23.6")	1100 (43.3")
VR3107SP	48	2265 (89.2")	600 (23.6")	1100 (43.3")
VR3307	48	2265 (89.2")	600 (23.6")	1200 (47.8")
VR3307SP	48	2265 (89.2")	600 (23.6")	1200 (47.8")
VR3157	48	2265 (89.2")	800 (31.5")	1100 (43.3")
VR3157SP	48	2265 (89.2")	800 (31.5")	1100 (43.3")
VR3357	48	2265 (89.2")	800 (31.5")	1200 (47.8")
VR3357SP	48	2265 (89.2")	800 (31.5")	1200 (47.8")

*Nominal Boyutlar, kesin (gerçek) ölçüler için referans teslim çizimlerine bkz. VRXXXSP kodu ile 2000 Pounds (907 kg) ağırlıkta darbe göstergeleri ile paketlenmiş olarak gönderilir.

Eksiksiz kabin şunları içerir:

- Tek %77 delikli kilitleme ön kapısı.
- Ayrı %77 delikli kilitleme arka kapıları.
- 2 çift ayrı kilitleme kenar paneli.
- Yüksek yoğunluklu kablo girişi üst kapağı (2000 Cat 6 kablo).
- 2 19 inç EIA Rayı seti.
- 2 tam yükseklikte kabin PDU Montaj / kablo yönetimi aparatı (her kenarda bir adet).
- Düşük profilli tekerlekli ayak ve ayarlanabilir ayaklar.
- Bölme oluşturma aparatları.
- Cıvatalama aparatları.
- Donanımlar arasında (50 M6 kafes somunu ve vidası) Kafes somunu montaj aleti, üst panel kablo girişi için kenar koruması, T30 / Phillips L anahtarı, T30 uzatma anahtarı bulunur.
- Anahtarlar.

Özellikleri

Çerçeve

Çerçeve Statik 1360 kg (3000 lb), Dinamik 1022 kg'yi (2250 lb) destekleyebilir.

Metrik bölmeler veya 24 inç merkezler oluşturulmasına imkan tanıyan basit harici bölme oluşturma ve kolay ayarlama için çerçeveye eklenen ayarlanabilir ayaklar.

Dört döner tekerlekli ayak üzerinde standart kapılardan geçiş imkanı sağlayan 42U çerçeve yüksekliği.

Kapı ve Yan Paneller

Aletsiz kaldırılabilir menteşeleri olan tek delikli ön kapı ve ayrı arka kapılar.

Kilitleme kolları.

FSahada ters çevrilebilir kapılar.

%77 geçirgenlik oranı, BT üreticilerinin gerekli kıldığı teknik özellikleri fazlasıyla karşılar.

Tek kilitleme kapak mandalına sahip ayrı yan paneller.

Üst Panel

Aletsiz çıkarılabilen üst panel.

Üst panel aksesuarlarının (kablo yönetimi, modüler veri yolu destek aparatları, merdiven / kablo tepsisi destek aparatları) kolay montajı için entegre delik düzeni.

2000 Cat6 kabloya veya 60 A PDU fişine imkan tanıyan dört kablo girişi deliği.

68 kg'lık Üst Panel yük kapasitesi.

19 inç Montaj Rayları

(2) Bir çift tam yükseklikte 19 inç EIA montaj rayı, kafes somunları kabul eder, her rayın ön ve arka tarafında U işaretleri bulunur.

Kolay hizalama için çerçeveye derinlik işaretleri eklenmiştir.

Rayların üzerindeki aksesuar montaj delikleri, kablo yönetim parmaklarının ve aletsiz aksesuarların monte edilmesini sağlar.

Kabloları önden arkaya doğru 800 mm (31,5 inç) genişliğindeki 19 inç EIA raylarından geçirmek veya kenarlarından hava alan ekipmanlarda hava debisini sağlamak için dikdörtgen kesimler.

Kullanışlı alan içerisinde tam derinlik ayarı.

PDU / Kablo Yönetimi Aparatları

Sıfır U alanına monte edilmiş iki çift amaçlı, tam yükseklikteki, derinliği ayarlanabilir PDU / kablo yönetimi aparatı.

Çeşitli yüksekliklerdeki kabin PDU'larının aletsiz düğme montajını sağlamak için düğme montajı anahtar delikleri.

Aksesuar montaj delikleri, aletsiz kablo yönetimi aksesuarlarının monte edilmesini sağlar.

Entegre kablo bağlama konumları.

Derinliği ayarlanabilir.

Renk

Çerçeve, kapılar, yan paneller, üst panel, raylar ve PDU aparatları toz boya kaplamalı RAL 7021'dir (Siyah).

Sertifikalar

EIA 310E

UL2416

RoHS

REACH

